

ELEKTROHYDRAULICKÁ PLOŠINA GUIDOSIMPLEX



Pomocí tohoto zařízení se může osoba sedící na invalidním vozíku snadno a hlavně bez jakékoliv cizí pomoci přemístit z a do automobilu.

Montáž plošiny je možné provést do **zadní části**, popřípadě **bočních dveří** vozidla



Parametry plošiny:

Velikost plošiny: 900 x 1000 mm
 Max. zatížení: 250 kg
 Specifikace: automatická
 Pohon: elektrohydraulický
 Ovládání: kabelový ovladač
 (bezdrátové ovládání nutno doobjednat samostatně)
 Země původu: Itálie

Popis činnosti plošiny:

1. Pomocí tlačítka umístěného na dálkovém ovladači (spojení pomocí kabelu) vyklopíme plošinu ven z vozu (do stejné výšky jako je podlaha vozu).
2. Vozíkem najedeme na plošinu a vozík zabrzdíme.
3. Pomocí ovladače spustíme plošinu na vozovku.



Zařízení je skladné a ve voze nezabírá mnoho místa.

Plošina může být **dovybavena světelnou signalizací**, která upozorňuje okolí, že je v provozu.



Kompletní úprava vozu v sobě ještě zahrnuje (není v ceně):



- ▶ Nainstalované **upínací zařízení** vozíku, které zajišťuje bezpečné držení invalidního vozíku v příčném i podélném směru za jízdy.
- ▶ **Bezpečnostní pás a nastavitelnou opěrku hlavy** pro bezpečnou přepravu postižené osoby na vozíku.

